

**Garant**

**Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, sinistra, Ø Codolo DS /  
Misura inserto: 8/05mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268119 8/05
GTIN	4062406584153
Classe articolo	21P

## Descrizione tecnica

Larghezza del collo L <sub>4</sub>	6 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	9,2 mm
Codice ISO portautensile	E08X SVXCR/L05
Inserto adatto	VC.. 0501..
Set di viti per inserti	269028 26
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	5 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	26 mm
Profondità utile T	3 mm
Misura inserto	5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Angolo di regolazione κ	113 grado
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------