

**Garant**

**Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, destra, Ø Codolo DS / Misura inserto: 8/05mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268118 8/05
GTIN	4062406584146
Classe articolo	21P

## Descrizione tecnica

Profondità utile T	3 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	26 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Codice ISO portautensile	E08X SVXCR/L05
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Angolo di regolazione κ	113 grado
Misura inserto	5 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	9,2 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	6 mm
Inserto adatto	VC.. 0501..
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	5 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------