

**Garant**

**Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, sinistra, Ø Codolo DS /  
Misura inserto: 8/05mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268117 8/05
GTIN	4062406584139
Classe articolo	21P

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	5,5 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	142 grado
Spostamento centrale $L_3$	2 mm
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Lunghezza complessiva $L$	57 mm
Inserto adatto	VC.. 0501..
Set di viti per inserti	269028 26
Lunghezza della testina $L_1$	26 mm
Codice ISO portautensile	E08X SVJCR/L05
Larghezza del collo $L_4$	4 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 26

269028 26