

Garant

Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, destra, Ø Codolo DS / Misura inserto: 8/05mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268120 8/05
GTIN	4062406584160
Classe articolo	21P

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VC.. 0501..
Lunghezza complessiva L	57 mm
Codice ISO portautensile	E08X SVLCR/L05
Ø Preforatura minimo D_{min}	9,2 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Angolo di regolazione κ	95 grado
Spostamento centrale L_3	5 mm
Lunghezza della testina L_1	26 mm
Profondità utile T	3 mm
Larghezza del collo L_4	6 mm
Ø Codolo D_s	8 mm
Misura inserto	5 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------