

Garant

Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, destra, Ø Codolo DS / Misura inserto: 8/05mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268122 8/05
GTIN	4062406584184
Classe articolo	21P

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Ø Preforatura minimo D _{min}	9,2 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Larghezza del collo L ₄	6 mm
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Inserto adatto	VC.. 0501..
Spostamento centrale L ₃	5 mm
Misura inserto	5 mm
Codice ISO portautensile	E08X SV95CR/L05
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------