

**Garant**

**Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, sinistra, Ø Codolo DS /  
Misura inserto: 8/05mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268123 8/05
GTIN	4062406584191
Classe articolo	21P

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	9,2 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Inserto adatto	VC.. 0501..
Misura inserto	5 mm
Larghezza del collo $L_4$	6 mm
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Lunghezza della testina $L_1$	26 mm
Codice ISO portautensile	E08X SV95CR/L05
Spostamento centrale $L_3$	5 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------