

Garant

**Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, sinistra, Ø Codolo DS /
Misura inserto: 8/05mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268121 8/05
GTIN	4062406584177
Classe articolo	21P

Descrizione tecnica

Larghezza del collo L ₄	6 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Codice ISO portautensile	E08X SVLCR/L05
Inserto adatto	VC.. 0501..
Lunghezza complessiva L	57 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Profondità utile T	3 mm
Spostamento centrale L ₃	5 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	9,2 mm
Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Misura inserto	5 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------