

Garant

**Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, sinistra, Ø Codolo DS /
Misura inserto: 8/05mm**


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268125 8/05
GTIN	4062406584214
Classe articolo	21P

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	8 mm
Larghezza del collo L ₄	6 mm
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Profondità utile T	3,5 mm
Misura inserto	5 mm
Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Spostamento centrale L ₃	5,5 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Ø Preforatura minimo D _{min}	10,2 mm
Inserto adatto	VC.. 0501..
Lunghezza complessiva L	57 mm
Codice ISO portautensile	E08X SVVCR/L05
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------