



Utensile portagodroni a formare ECO universale, Dim. codolo: 16Xmm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 290041 16X |
| GTIN | 4030741881190 |
| Classe articolo | 29H |

Descrizione

Esecuzione:

Impiego tradizionale.

per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Nota:

Altezza punte da impostare.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Codolo larghezza | 16 mm |
| Per larghezza godrone b | 8 mm |
| Per \varnothing godrone d_1 | 20 mm |
| Per \varnothing foro godrone d_2 | 6 mm |
| Campo di impiego | 10 - 110 mm |
| Codolo altezza | 16 mm |
| Spina di scorrimento | 299911 3 |
| Direzione di taglio | a sinistra e a destra |
| Per il profilo zigrinato | RAA 2xAA |
| Per il profilo zigrinato | RBL 2xBR |
| Per il profilo zigrinato | RBR 2xBL |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Per il profilo zigrinato | RBL 1×BR |
| Per il profilo zigrinato | RGE45° BL/BR45° |
| Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Set di utensili portagodroni a formare ECO Modello 16 | 290050 16 |
|---|-----------|