

**Ciabatta IP44, Numero di prese: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081169 5
GTIN	4007123647576
Classe articolo	08B

Descrizione**Esecuzione:**

Con interruttore di sicurezza luminoso e prese inclinate a 45° rispetto all'asse. Potenza nominale di 3500 W (16 A).

Prese **protette contro gli spruzzi d'acqua** con coperchio a chiusura automatica e anelli di tenuta. Corpo in plastica resistente agli urti con robusto gancio.

Con prese per i **Paesi F, B, PL e CZ**.

Lunghezza cavo: 2 m

Descrizione tecnica

Per i paesi	F/ B/ PL/ CZ
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero di prese 230 V/16 A	5
Ingresso per tipo di connettore	E
Numero di prese	5
Lunghezza ciabatta	520 mm

Struttura del cavo	3G1,5
Classe del cavo	H07RN-F
Lunghezza cavo	2 m
Tipo di prodotto	Ciabatta