

**Garant****Opzione software rugosità, Modello: PRO****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	499252 PRO
GTIN	4062406581343
Classe articolo	41Q

**Descrizione****Esecuzione:**

Opzione software per la misurazione della rugosità a partire da un valore pari a Rz 1 o Ra 0,3. Uso semplice e intuitivo. Determinazione di rugosità, ondulazione e profilo primario. Valutazione a norma di tutti i parametri secondo le norme ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.

- **Scelta automatica della lunghezza d'onda limite del filtro (cut-off) e del tratto di misura a norma ISO 4288 e ISO 3274.**
- **I parametri di valutazione possono essere dotati di limiti di tolleranza e intervento da entrambe le parti.**
- **Possibilità di post-equipaggiamento per apparecchi a partire dal periodo 11/2020.**

Opzione di analisi e rappresentazione di tutti i parametri e i grafici a norma ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II e ISO 10049. Il campo di valutazione può essere spostato su un tratto di misura di una qualsiasi lunghezza in base alle esigenze individuali (con ricalcolo simultaneo di tutti i parametri).

I profili per l'analisi consentono di effettuare impostazioni (avanzate) della lunghezza d'onda limite dei filtri non definite dalla norma, nonché di modificare le tipologie di filtro.

**Accessori speciali:**

Tastatori di rugosità n. art. 499273 e 499275, misura campione di rugosità n. art. 499580.

**Nota:**

Supporto tecnico e formazione su richiesta. **Articoli non fornibili in Italia.**

**Descrizione tecnica**

Serie	CM1
Tipo di prodotto	Software