

Garant UNI LINE**UNI Panel, Per modello: S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	955440 S
GTIN	4062406583286
Classe articolo	9GC

Descrizione**Esecuzione:**

Piantana dalla struttura stretta in lamiera di acciaio, a parete doppia con pannello forato su entrambi i lati $\square 9 \times 9$ mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché di ganci e supporti Easyfix. Lo stabile basamento verniciato in antracite agevola l'installazione e lo spostamento.

Verniciatura:

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016. **Non configurabile.**

Nota:

Per pannelli di segnalazione vedi n. art. 955442 – 955444. Pittogrammi adatti (diverse applicazioni) per pannelli di segnalazione disponibili al n. art. 955474.

Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Altezza: 1375 mm

Profondità: 380 mm

Larghezza: 300 mm

Portata: 30 kg

Peso: 17 kg

Descrizione tecnica

Serie	Panel
Profondità	380 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	1375 mm
Portata	30 kg
Peso	17 kg
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Tipo di prodotto	Pannello forato per espositore