

**Calibro a corsoio, Campo di misura: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415196 1000
GTIN	4062406584276
Classe articolo	42A

Descrizione**Esecuzione:**

Nonio e superficie di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate. **Lunghi becchi di misura per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi Ø.** Con vite di bloccaggio. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.

Descrizione tecnica

Norma	Norma interna
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Risoluzione	0,05 mm
Lunghezza dei becchi	200 mm
Peso	2,5 kg
Risoluzione	mm / pollici
Limite di errore	0,24 mm
Intervallo di misurazione	0 - 1000 mm
Taratura	A1
Risoluzione	1/20 mm
Graduazione nonio mm/pollici	sì
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000