



Calibro a corsoio, Campo di misura: 2000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415196 2000
GTIN	4062406584290
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:

Nonio e superficie di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate. **Lunghi becchi di misura per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi \varnothing .** Con vite di bloccaggio. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Regolazione micrometrica.

Descrizione tecnica

Norma	Norma interna
Risoluzione	1/20 mm
Intervallo di misurazione	0 - 2000 mm
Lunghezza dei becchi	200 mm
Risoluzione	0,05 mm
Taratura	A1
Peso	9,3 kg
Limite di errore	0,44 mm
\varnothing Misura aggiuntiva interna	30 mm
Graduazione nonio mm/pollici	sì
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate

Tipo di prodotto

Calibro a corsoio da officina

ServiziRapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità
Campo di misura massima 2000 mm

021000 2000