

Garant UNI LINE

Set di 4 ruote per UNI Line, Modello: 1**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	955459 1
GTIN	4062406584702
Classe articolo	9GC

Descrizione**Esecuzione:**

Ruote con Ø 125 mm. Ideali anche per terreno non pianeggiante. Il parafile previene l'inceppamento della rotella. Silenziosità ottimale grazie ai cuscinetti a sfera di alta qualità. Con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima e rumore di transito ridotto. Portata per ruota 200 kg. Portata massima nell'uso con 4 ruote: 600 kg.

Fornitura:

2 ruote piroettanti e 2 ruote piroettanti con freno e corona rotante. Incluso materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Zincata, non configurabile.

Altezza: 150 mm

Altezza di ingombro: 150 mm

Ø Ruota: 125 mm

Portata per pezzo: 200 kg

Descrizione tecnica

Portata per pezzo	200 kg
Altezza	150 mm
Altezza di ingombro	150 mm
Ø Ruota	125 mm
Tipo di prodotto	Raggio

