


Garant UNILINE

UNI Tower forma a H fissa, Modello: L**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	955461 L
GTIN	4062406584696
Classe articolo	9GC

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema modulare multiuso, particolarmente adatto per la messa a disposizione di materiali e per una rapida ed impattante comunicazione visiva. Configurabile liberamente attraverso diversi accessori e compatibile del tutto con sistema Easyfix. Variabile e universale per diverse applicazioni e allestimenti, ad es. per la messa in pratica del metodo 5S o per la messa a disposizione di materiali di primo soccorso, materiale per la pulizia, utensili, informazioni, ecc. Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni \square 9x9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Rapidamente visibile nell'area di produzione grazie ai supporti di segnalazione opzionali disponibili in diversi colori. Le ante opzionali richiudibili garantiscono uno stoccaggio sicuro.: Forma a H: 2 pareti laterali con pannello trasversale centrale. Ripiani e ante possono essere montati sul lato anteriore e posteriore. Nessuna possibilità di montaggio cassette.

Verniciatura:

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016. **Non configurabile in altri colori.**

Nota:

Accessori come attacchi, pittogrammi, ripiani, cassette, ante e maniglie sono disponibili al n. art. 955474 – 955499.

Descrizione tecnica

Larghezza	750 mm
Portata	150 kg
Peso	92 kg
Serie	Tower
Larghezza utile	690 mm
Profondità	750 mm
Profondità utile	2 × 255 mm
Altezza	1920 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Regolazione dell'altezza con passo	37
Tipo di prodotto	Torre per pannello forato