


Garant UNILINE**UNI Wall su ruote, Modello: M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	955451 M
GTIN	4062406584719
Classe articolo	9GC

Descrizione**Esecuzione:**

Piantane a parete doppia, molto stabili, in lamiera di acciaio, pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati \square 9x9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Lo stabile basamento in color antracite agevola l'installazione e lo spostamento. Con 4 ruote piroettanti, \varnothing 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio.

Verniciatura:

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016. **Non configurabile.**

Nota:

Supporto di segnalazione disponibile al n. art. 955453. Pittogrammi adatti (diverse applicazioni) per supporto di segnalazione disponibili al n. art. 955474.

Descrizione tecnica

Larghezza	600 mm
Altezza	2067 mm
Serie	Wall
\varnothing Ruota	125 mm

Larghezza utile	600 mm
Profondità	750 mm
Portata	75 kg
Peso	69 kg
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Tipo di prodotto	Pannello forato per espositore

Accessori

Set di 4 ruote per UNI Line Modello 1	955459 1
UNI Wallfisso Modello M	955450 M