

Garant UNI LINE**UNI Tower Forma a U mobile, Modello: M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	955465 M
GTIN	4062406586218
Classe articolo	9GC

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di messa a disposizione modulare per l'accesso diretto ai materiali di lavoro e una rapida visualizzazione delle informazioni. Configurabile liberamente attraverso diversi accessori e pienamente compatibile con sistema Easyfix.

Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Forma a U: 2 pareti laterali con parete posteriore. Possibilità di montaggio di ante e cassette.

Fornitura:

UNI Tower n. art. 955462 Dim. M; 2 ripiani n. art. 955481 Dim. M; rialzo n. art. 955475 Dim. GREY; maniglia n. art. 955496 Dim 1.

Con 4 ruote piroettanti, Ø 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio.

Verniciatura:

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016. **Non configurabile.**

Nota:

Ulteriori accessori come pittogrammi, ripiani, cassette e ante sono disponibili al n. art. 955474 – 955499.

Descrizione tecnica

Portata	150 kg
Altezza	2290 mm
Larghezza utile	540 mm
Peso	105 kg
Ø Ruota	125 mm
Larghezza	720 mm
Profondità	750 mm
Profondità utile	510 mm
Serie	Tower
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Regolazione dell'altezza con passo	37
Tipo di prodotto	Torre per pannello forato

Accessori

Maniglia UNI Line Modello 1	955496 1
UNI Towerforma a U mobile Modello M	955462 M
Rialzo perUNI Tower M Modello GREY	955475 GREY
Set di 4 ruote per UNI Line Modello 1	955459 1
UNI Towerforma a U fissa Modello M	955460 M