

Garant GRIDLINE

**Armadio verticale, larghezza 30G, 2 cassetti estraibili autoportanti 6G, 1 cassetto estraibile autoportante 12G, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	943115 2000
GTIN	4062406586201
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Gli armadi verticali (30×28G) sono dotati di **cassetti estraibili autoportanti** muniti di un **meccanismo antiribaltamento**, che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.<br>I telai dei cassetti estraibili sono dotati di un pannello forato da □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di portautensili, ripiani a vasca e appunto pannelli forati. Gli armadi verticali sono predisposti per il fissaggio a muro e a terra e **devono essere assolutamente assicurati contro il ribaltamento**.<br>Richiudibile con serratura a cilindro. La serratura agisce su tutti i cassetti contemporaneamente.

Cassetto estraibile verticale con larghezza utile 6G, cassetto estraibile 150 mm; cassetto estraibile verticale con larghezza utile 12G, cassetto estraibile 300 mm.

Portata 6G, cassetto estraibile 175 kg; portata 12G, cassetto estraibile 350 kg.

**Accessori speciali:**

I cassetti estraibili verticali possono essere attrezzati con: ripiani n. art. 943160, pannello forato n. art. 943166, ripiani obliqui n. art. 943162 e n. art. 943163, guide Multifix n. art. 943170.

**Verniciatura:**

Corpo e fasciame interno dei cassettei estraibili in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassettei estraibili verticali in antracite RAL 7016, **termoverniciati. Fasciame interno dei cassettei estraibili non configurabile, sempre in grigio chiaro RAL 7035.**

## Descrizione tecnica

Larghezza	750 mm
Esecuzione cassetto estraibile verticale	autoportante
Numero di cassettei estraibili	3
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	700 mm
Altezza utile cassetto estraibile verticale	1691 mm
Altezza	2000 mm
Profondità in G	28
Peso	163 kg
Larghezza in G	30
ComfortClose	no
Profondità utile cassetto estraibile verticale	600 mm
Struttura armadio	Armadio base
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	37 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio verticali