



Portainseri con bloccaggio a leva, destra, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269991 3
GTIN	4960664603220
Classe articolo	250

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Dimensione codolo	10 mm
Ampiezza funzionale L ₄	10 mm
Codice ISO portautensile	SDJCR1010JX-11FF
Inserto adatto	DC..11T3..
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	no
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite BH6X25 Modello 1	269993 1
-----------------------	----------

Scheda tecnica

Molla SP-6 Modello 1	269994 1
Morsetto Modello 1	269992 1
Vite di serraggio	229715