

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destra, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	269991 1
GTIN	4960664008803
Classe articolo	25W

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	KGBR2020K22-15
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Misura inserto	12,7 mm
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Inserto adatto	GBA43
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	no
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

**Accessori**

Vite BH6X25 Modello 1	269993 1
Molla SP-6 Modello 1	269994 1

Morsetto Modello 1

269992 1