

Garant

Set di frese rotative 8 pz., GARANT Master Uni – medio, HM TiAlN, Numero di frese rotative: 8

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	541411 8
GTIN	4062406587093
Classe articolo	51D

Descrizione**Esecuzione:**

Set di frese rotative in HM Multi Cut con forme comuni.

L'innovativa geometria dei denti consente un'elevata capacità di asportazione del truciolo e allo stesso tempo una **rotazione estremamente regolare e un'ottima facilità d'uso.**

La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un'elevata qualità superficiale degli inserti di grossatura e finitura.

· **Usò universale.**

Ø codolo 6 mm.

Le **frese rotative GARANT** sono realizzate con tipi di metallo duro di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare esclusivamente sulle più moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro.

Rivestimento supplementare in TiAlN per maggiore durata e resistenza al calore.

Per sollecitazioni termiche e meccaniche elevate (Heavy Duty).

· **Maggiore durata.**

· **Minore immissione di calore.**

· **Migliore evacuazione dei trucioli.**

Usò:

Sia per l'utilizzo manuale sia per quello di tipo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Fornitura:

Cad. 1 pz. n. art. 540222 Dim. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Nota:

In caso di materiali con cattiva conduttività termica, ridurre il numero di giri per impedire la lubrificazione ed evitare che la fresa rotativa si colori d'azzurro.

Descrizione tecnica

Serie	GARANT Master Uni
Materiale da taglio	HM TiAlN
Ø Gambo	6 mm
Numero di frese rotative	8
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

Accessori

Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio Modello A1020	540222 A1020
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio Modello D1009	540222 D1009
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio Modello C1020	540222 C1020
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio Modello M1020	540222 M1020
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio Modello D0605	540222 D0605
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio Modello G0618	540222 G0618
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio Modello A0616	540222 A0616
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio Modello C0616	540222 C0616

