



Calibro filettato intercambiabile per MultiCheck Digital, Filettatura: M4



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 486514 M4 |
| GTIN | 4046122634286 |
| Classe articolo | 48B |

Descrizione

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Per:

Apparecchio base 486511 Dim. 2-10, bussola di misura n. art. 486512 Dim. 2-10 e manicotto di protezione n. art. 486515 Dim. M2 fino a M10.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---|
| Tipo di filettatura | M |
| Filettatura | M4 |
| Norma | DIN 13 |
| Tipologia di calibro | Calibro passa |
| Passo della filettatura | 0,7 mm |
| Taratura | Prezzo su richiesta |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore |
| Tipo di prodotto | Calibro a tampone differenziale filettato |

