



Tampone per la filettatura non passa per MultiCheck Digital, Filettatura: M12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486516 M12
GTIN	4046122621118
Classe articolo	48B

Descrizione

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Per:

Apparecchio base 486511 Dim. 12-20, bussola di misura n. art. 486512 Dim. 12-20 e manicotto di protezione n. art. 486515 Dim. M12 fino a M20.

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,75 mm
Tipo di filettatura	M
Filettatura	M12
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Norma	DIN 13
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Calibro filettato non passa a tampone

Servizi

Rapporto di taraturaCalibro filettato a tampone passa o non passa Ø Massimo 60 mm	028500 60
---	-----------

Certificato DAkkSCalibro filettato a tampone passa o non
passa Ø massimo 90 mm

028540 90