


Garant UNILINE

UNI Tower, forma a H, asimmetrica Fisso, Modello: L**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	987104 L
GTIN	4062406587888
Classe articolo	9GC

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di messa a disposizione modulare per l'accesso diretto ai materiali di lavoro e una rapida visualizzazione delle informazioni.

La UNI Tower dalla forma a H asimmetrica può essere fissata **su entrambi i lati**. Nel vano più profondo è possibile collocare 2 contenitori per la raccolta differenziata dei materiali n. art. 987125 Dim. 25 oppure n. art. 987110 Dim. 45. Il vano più piccolo è invece adatto allo stoccaggio di detersivi o altri utensili per la pulizia.

Configurabile liberamente attraverso diversi accessori e compatibile del tutto con sistema Easyfix. Tutte le pareti esterne e la parete centrale sono dotate di pannelli forati su tutti i lati 9x9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Supporto opzionale color antracite con pittogramma relativo alla pulizia per consentirne una rapida visualizzazione. Le ante opzionali richiudibili garantiscono uno stoccaggio sicuro. Anta non combinabile con supporti per rotoli di carta.

Verniciatura:

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016. **Non configurabile.**

Nota:

Ulteriori accessori come pittogrammi, ripiani, cassette e ante sono disponibili al n. art. 955474 – 955499.

Descrizione tecnica

Larghezza	750 mm
Profondità utile	180/ 330 mm
Altezza	1920 mm
Serie	Tower
Peso	92 kg
Larghezza utile	690 mm
Profondità	750 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9x9
Tipo di prodotto	Stazione di pulitura