



## Set di punte a percussione in metallo duro „MX4“, Ø Punta: 5-12mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	789061 5-12
GTIN	4058546348199
Classe articolo	76G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Testa foratrice a sezione quadra. Maggiore velocità di foratura grazie alla testa a 4 taglianti. Durata doppia rispetto alla versione a 2 taglianti. Design voluminoso a 4 eliche. In cassetta di plastica.

#### Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità, perfetta per fori circolari. Design a **4 eliche** per l'asportazione rapida della polvere di trapanatura, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.

#### Contenuto:

punta a percussione n. art. 789050: cad. 1 pz.  
Dim. 5, 6; lunghezza 110 mm;  
Dim. 6, 8, 8, 10, 12; lunghezza 160 mm

### Descrizione tecnica

Ø Punta	5 - 12 mm
Numero taglianti Z	4

Imballaggio	Cassetta di plastica
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Punta per pietra

## Accessori

Set di punte a percussione in metallo duro "MX4" SDS-plus Ø × Lunghezza complessiva 6X160 mm	789050 6X160
Set di punte a percussione in metallo duro "MX4" SDS-plus Ø × Lunghezza complessiva 12X160 mm	789050 12X160
Set di punte a percussione in metallo duro "MX4" SDS-plus Ø × Lunghezza complessiva 6X110 mm	789050 6X110
Set di punte a percussione in metallo duro "MX4" SDS-plus Ø × Lunghezza complessiva 5X110 mm	789050 5X110
Set di punte a percussione in metallo duro "MX4" SDS-plus Ø × Lunghezza complessiva 8X160 mm	789050 8X160
Set di punte a percussione in metallo duro "MX4" SDS-plus Ø × Lunghezza complessiva 10X160 mm	789050 10X160