



Set di 6 lime con impugnatura bicomponente in busta avvolgibile metallo/legno, taglio 2, Lunghezza senza codolo: 250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	517417 250
GTIN	4009215192285
Classe articolo	56B

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

Per proteggere le lime, gli assortimenti sono contenuti in **buste avvolgibili in nylon robuste**. Le lime protette non si intasano e il taglio non viene danneggiato, questo garantisce costanti prestazioni elevate della lima, superfici lisce delle lime e maggiore durata.

Taglio 2 = mezzodolce.

Con impugnature bicomponente ergonomiche in plastica.

Uso:

Lima di qualità per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Fornitura:

Set di 6 lime ciascuna con una **raspa piatta, mezzotonda e rotonda per legno** e una **lima piatta, mezzotonda e rotonda per metallo**.

Descrizione tecnica

Attributo del nome del prodotto	taglio 2
Taglio	2

Norma	DIN 7261
Numero di lime singole	6
Tipo di prodotto	Lima da officina

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	adatto		
Acciaio < 1400 N/mm ²	adatto		
Acciaio < 55 HRC	adatto		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	adatto		
CuZn	adatto		
Alluminio, CFRP	adatto		
Legno	adatto		

Accessori

Lima rotonda Lunghezza senza codolo 250 mm	514200 250
Lima mezzotonda Lunghezza senza codolo 250 mm	513200 250
Raspa per legno, tonda Lunghezza senza codolo 250 mm	519370 250
Raspa per legno, piatta a punta tronca Lunghezza senza codolo 250 mm	519300 250
Lima piatta Lunghezza senza codolo 250 mm	510200 250
Raspa per legno, mezzotonda Lunghezza senza codolo 250 mm	519330 250