

**TRICOFLEX**

**Tubo flessibile strutturato trasparente, PVC, Lunghezza 50 m, Ø Interno tubo flessibile: 13mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 080042 13     |
| GTIN            | 3506110938211 |
| Classe articolo | 08A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C. Tubo TCN-AL flessibile, resistente alla pressione e di lunga durata. Elevata resistenza chimica. Pressione di esercizio 15 bar. Con omologazione per alimenti (VO/2011 – categoria A/B/C).

**Descrizione tecnica**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Materiale                           | Tubo flessibile a tre strati in PVC rinforzato con fibre di poliestere |
| Colore                              | trasparente  |
| Ø Esterno tubo flessibile           | 20 mm  |
| Lunghezza tubo                      | 50 m   |
| Ø Interno tubo flessibile           | 13 mm  |
| Pressione massima di esercizio      | 15 bar   |
| Omologazione per alimenti (VO/2011) | sì   |
| Campo temperatura                   | -15 - 60 °C  |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Attributo del nome del prodotto | Lunghezza 50 m  |
| Tipo di prodotto                | Tubo flessibile |