



Inserto a profilo completo a 60° interno destro, HBF20, Passo: 2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	271972 2
GTIN	4062406592981
Classe articolo	22B

Descrizione

Esecuzione:

Completamente sinterizzato.

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	2 mm
Tipo	HBF20
Classe di tolleranza	DIN 13 6H
Tipo di filettatura	MF
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Spessore	3,68 mm
Misura inserto L	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

Dati utente

Scheda tecnica

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	220 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	150 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	85 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	75 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatta	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatta	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	40 m/min	S
GG(G)	idonea	110 m/min	K
CuZn	limitatamente adatta	130 m/min	N
continuo	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		