

Garant GRIDLINE

Armadio capiente / per carichi pesanti con anta battente in lamiera, Altezza: 900mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942701 900
GTIN	4062406595494
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 30×28G. Cassetti adatti: 26×24G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	750 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì

Altezza	900 mm
Struttura armadio	Armadio base
Larghezza in G	30
Profondità	700 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
ComfortClose	no
Altezza utile	745 mm
Profondità in G	28
Peso	59 kg
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------