

Garant GRIDLINE

Armadio capiente / per carichi pesanti con anta battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942703 800
GTIN	4062406595500
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 30×28G. Cassetti adatti: 26×24G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Altezza utile	645 mm

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità in G	28
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza	800 mm
Larghezza	750 mm
Larghezza in G	30
ComfortClose	no
Peso	56 kg
Struttura armadio	Armadio base
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------