

Garant GRIDLINE

**Armadio capiente / per carichi pesanti con anta battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 900mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942723 900
GTIN	4062406595852
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 40×28G. Cassetti adatti: 36×24G (ordinare separatamente).

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

**Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Larghezza in G	40
Posizionamento maniglia	in alto

Struttura armadio	Armadio base
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
ComfortClose	no
Altezza utile	745 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Altezza	900 mm
Profondità	700 mm
Larghezza	1000 mm
Profondità in G	28
Peso	67 kg
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------