

Garant GRIDLINE

**Armadio capiente / per carichi pesanti con anta scorrevole in lamiera piena,
Altezza: 900mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942745 900
GTIN	4062406595876
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 60×28G. Cassetti adatti: 26×20G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza utile	763 mm
ComfortClose	no
Struttura armadio	Armadio base
Peso	113 kg

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Posizionamento maniglia	in alto
Larghezza	1500 mm
Altezza	900 mm
Profondità	700 mm
Larghezza in G	60
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera
Profondità in G	28
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
--	-------------