

Garant GRIDLINE

Armadio capiente / per carichi pesanti con anta scorrevole in policarbonato trasparente, Altezza: 800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942747 800
GTIN	4062406595883
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 60×28G. Cassetti adatti: 26×20G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza in G	60
Altezza utile	663 mm
Peso	107 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì

Struttura armadio	Armadio base
Profondità in G	28
Larghezza	1500 mm
Altezza	800 mm
Profondità	700 mm
ComfortClose	no
Frontalini armadio	Porta scorrevole in policarbonato trasparente
Posizionamento maniglia	in alto
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
--	-------------