

Garant GRIDLINE

**Armadio capiente / per carichi pesanti con anta scorrevole in lamiera piena,  
Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942765 800
GTIN	4062406595906
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 80×28G. Cassetti adatti: 36×20G (ordinare separatamente).  
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

**Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Profondità	700 mm
Altezza utile	663 mm
Struttura armadio	Armadio base
Profondità in G	28
Peso	125 kg

Posizionamento maniglia	in alto
Altezza	800 mm
Larghezza in G	80
Larghezza	2000 mm
ComfortClose	no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Frontalini armadio	Porta scorrevole in lamiera
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
--	-------------