

Garant GRIDLINE

Armadio capiente / per carichi pesanti con anta scorrevole in policarbonato trasparente, Altezza: 800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942767 800
GTIN	4062406595920
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 80×28G. Cassetti adatti: 36×20G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Posizionamento maniglia	in alto
Frontalini armadio	Porta scorrevole in policarbonato trasparente
Larghezza in G	80
Profondità	700 mm
Altezza utile	663 mm

Profondità in G	28
Altezza	800 mm
Larghezza	2000 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Struttura armadio	Armadio base
ComfortClose	no
Peso	125 kg
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
--	-------------