#### Garant GRIDUNG

# Armadio capiente / per carichi pesanti con anta scorrevole in policarbonato trasparente, Altezza: 900mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	942767 900
GTIN	4062406595937
Classe articolo	9Gl

#### **Descrizione**

#### **Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 80×28G. Cassetti adatti: 36×20G (ordinare separatamente).

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro.

#### Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

#### Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530 – 942610 e Gruppo 95.

## Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

#### **Descrizione tecnica**

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza utile	763 mm
Profondità in G	28
Profondità	700 mm



Larghezza	2000 mm
Frontalini armadio	Porta scorrevole in policarbonato trasparente
Altezza	900 mm
Struttura armadio	Armadio base
ComfortClose	no
Peso	131 kg
Larghezza in G	80
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio capiente

### Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21
--	-------------