

Garant**Giunto di sicurezza con raccordo tubo Filettatura esterna, Taglia: 3/8pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080370 3/8
GTIN	4062406596217
Classe articolo	01A

Descrizione**Esecuzione:**

Il dispositivo di sicurezza a frizione GARANT è un giunto ad alte prestazioni con capacità di flusso estremamente elevata, realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano. Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO 4414, ISO standard B e alla norma EN 983.

Nota:

Questa serie GARANT è adatta per i mercati di Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

Descrizione tecnica

Valore della portata	2250 l/min
Filettatura di raccordo esterna	3/8 pollici
Pressione massima di esercizio	16 bar
Tipo di prodotto	Giunto

