

Garant**Giunto di sicurezza con raccordo tubo filettatura interna, Filettatura interna di raccordo: 1/2pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080371 1/2
GTIN	4062406596255
Classe articolo	01A

Descrizione**Esecuzione:**

Il dispositivo di sicurezza a frizione GARANT è un giunto ad alte prestazioni con capacità di flusso estremamente elevata, realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano. Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO 4414, ISO standard B e alla norma EN 983.

Nota:

La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.

Questa serie GARANT è adatta per i mercati di Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	16 bar
Valore della portata	2250 l/min
Filettatura interna di raccordo	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Giunto

