



## Tubo a spirale in nylon da 3/8 pollici con giunto, Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080105 5
GTIN	4047322470285
Classe articolo	08A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Tubo flessibile in nylon, quindi **estrema forza di recupero** e **minor perdita di pressione**.

**Fornitura:**

Inclusi cad. 1 innesto rapido e 1 innesto semplice.

### Descrizione tecnica

Lunghezza utile del tubo flessibile	5 m
Colore	blu
Ø Interno tubo flessibile	9 mm
Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Raccordo innesto	3/8 pollici
Materiale	Tubo flessibile a spirale in nylon

