



Rubinetto di soffiaggio, Ø Interno raccordo tubo: 13mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080136 13
GTIN	4047322245036
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Rubinetto di soffiaggio in alluminio, flusso dell'aria regolabile in continuo mediante leva di azionamento, incluso raccordo tubo. Universale, fino a 12 bar di pressione di esercizio.

Descrizione tecnica

Lunghezza	113 mm
Ø Interno raccordo tubo	13 mm
Ø	21,5 mm
Tipo di prodotto	Rubinetto di soffiaggio