

 SCHAFFER

## Scaffalatura elemento aggiuntivo, profondità 800 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2490/1282mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991967 2490/1282
GTIN	4052941930324
Classe articolo	95S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Scaffalatura a innesto con ripiani zincata. Il supporto con incastro a camma facilita l'inserimento dei ripiani con passo da 53 mm. Ripiani dotati di fondo a bordatura doppia con spigoli longitudinali a 10 facce per garantire un livello di stabilità e portata particolarmente elevato.

**Carico ripiano massimo di 250 kg** per ripiano.

**Carico modulo:** rispettivamente con una altezza di 1960 mm per 1500 kg, 2490 mm per 1250 kg e 2967 mm per 1500 kg.

Per gli elementi aggiuntivi sono necessarie le seguenti diagonali di rinforzo per un modulo scaffale ogni tre:

Dim. 1960/1282: 1 × n. art. 992046 Dim. 1325.

Dim. 2490/1282: 2 × n. art. 992046 Dim. 901.

Dim. 2967/1282: 2 × n. art. 992046 Dim. 1325.

#### Descrizione:

#### Dimensioni di montaggio:

**Elemento di base:** lunghezza nominale + 62 mm

**Elemento aggiuntivo:** Lunghezza nominale + 31 mm

#### Uso:

Sistema di scaffalature multifunzionale per tutte le esigenze di stoccaggio. Possibilità di ampliamento successivo nonché di modifica integrale attraverso l'impiego di svariati accessori.

**Fornitura:**

Elemento base con diagonali di rinforzo, 4 ancoraggi a terra e 4 piastrine di appoggio.

Elemento aggiuntivo senza diagonali di rinforzo, con 2 ancoraggi a terra e 2 piastrine di appoggio.

**Nota:**

- **Piedini avvitabili compresi nella fornitura.**
- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Utilizzabile da un lato (irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo).**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**
- **Un modulo scaffale ogni tre deve essere munito di diagonali di rinforzo.**

Materiale: zincata

Altezza: 2490 mm

Larghezza: 1282 mm

Profondità: 800 mm

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza: 1313 mm

Numero ripiani: 6

Ripiano portata: 250 kg

**Descrizione tecnica**

Numero ripiani	6
Larghezza	1282 mm
Carico massimo campo	1250 kg
Altezza	2490 mm
Profondità	800 mm
Accesso agli scaffali	monofronte
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	1313 mm
Montaggio a innesto	sì
Ripiano portata	250 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	250 kg
Spessore ripiano	30 mm
Regolazione dell'altezza con passo	53 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincata
Attributo del nome del prodotto	profondità 800 mm

Tipo di prodotto

Scaffale con ripiani

---

**Accessori**Piastrine di appoggio da 2 mm Numero di sottoplacchette  
5

992049 5

Piastrine di appoggio da 1 mm Numero di sottoplacchette  
5

992048 5

Ripiano Larghezza×Profondità 1282X800 mm

992012 1282X800

Tassello Modello 2967

992047 2967