



Scaffale per ufficio, elemento base, Profondità 300 mm, Altezza / larghezza ripiani: 1960/994mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991800 1960/994
GTIN	2050002057654
Classe articolo	95S

Descrizione

Esecuzione:

Scaffale per ufficio zincato. Il supporto con incastro facilita l'inserimento dei ripiani con passo da 53 mm. Ripiani dotati di nervatura di rinforzo longitudinale a 10 pieghe per garantire un livello di stabilità e portata particolarmente elevato.

I fermi di battuta zincati, posizionati sul lato posteriore dei ripiani, impediscono lo scivolamento e la caduta di raccoglitori, cassette, ecc. Ripiano superiore come copertura dello scaffale senza fermo di battuta.

Altezza scaffale 1960 mm: adatta per 5 ripiani.

Altezza scaffale 2278 mm: adatta per 6 ripiani.

Descrizione:

Dimensioni:

Elemento di base: lunghezza nominale + 62 mm

Elemento aggiuntivo: Lunghezza nominale + 31 mm

Collocamento:

Numero di ripiani con ferma-pallet: 5

Numero di ripiani senza ferma-pallet: 1

Fornitura:

Elemento base con diagonalini di rinforzo, 4 ancoraggi a terra e 4 piastrelle di appoggio.

Elemento aggiuntivo senza diagonali di rinforzo, con 2 ancoraggi a terra e 2 piastrine di appoggio.

Nota:

- **Piedini avvitabili compresi nella fornitura.**
- **Non è possibile effettuare il fissaggio a muro.**
- **Utilizzabile da un lato (data la presenza della diagonale di rinforzo).**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**
- **Per gli elementi aggiuntivi sono necessarie le seguenti diagonali di rinforzo per un modulo scaffale ogni tre: 1× diagonale di rinforzo n. art. 992045 Dim. 1325.**

Materiale: zincata

Dim. di montaggio elem. base larghezza: 1056 mm

Ripiano portata: 100 kg

Carico massimo campo: 600 kg

Descrizione tecnica

Carico massimo campo	600 kg
Profondità	300 mm
Larghezza	994 mm
Altezza	1960 mm
Campo d'impiego	Scaffale per classificatori
Dim. di montaggio elem. base larghezza	1056 mm
Ripiano portata	100 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Spessore ripiano	30 mm
Regolazione dell'altezza con passo	53 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a incastro
Materiale	zincata
Attributo del nome del prodotto	Profondità 300 mm
Tipo di prodotto	Scaffale per classificatori

Accessori

Ripiani per scaffale per ufficio Ripiani (larghezza ×
profondità) 994X300 mm

991821 994X300