

**Pistola ad aria compressa, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080120 ALU
GTIN	4047322129213
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Universale, fino a 10 bar pressione di esercizio. Con ugello standard da 1,5 mm.

Fornitura:

Incluso innesto n. art. 080157 Dim. 1/4 pollici e boccola da 9 mm.

Nota:

Per supporto per pistole ad aria compressa vedi n. art. 955750 e succ.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Valore portata a 6 bar: 250 l/min

Descrizione tecnica

Modello	ALL.
Pressione massima di esercizio	10 bar
Materiale	Alluminio
Valore portata a 6 bar	250 l/min

Accessori

Ugello per pistola ad aria compressa Modello 150	080132 150
Ugello per pistola ad aria compressa Modello VARIO	080132 VARIO
Ugello per pistola ad aria compressa Modello SILENT1	080132 SILENT1
Ugello per pistola ad aria compressa Modello SILENT2	080132 SILENT2