


**Elemento base scaffale per pallet, Profondità 1100 mm, Altezza: 2500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	992410 2500
GTIN	4052941835681
Classe articolo	95S

Descrizione**Esecuzione:**

Scaffale per pallet in profili d'acciaio laminati a freddo, altamente resistenti. Elevata rigidità del telaio grazie a una forma speciale: l'unione mediante avvitatura di traversini e diagonali di raccordo, dà come risultante una spalla estremamente stabile. Traverse longitudinali con 5 linguette di fissaggio per lato, per un aggancio forte e sicuro ai montanti. I tasselli per il fissaggio a terra sono inclusi.

Fornitura:

Elemento di base: 2 spalle, traverse longitudinali, 8 ancoraggi a terra, 2 targhette con la capacità di carico.

Elemento aggiuntivo: 1 spalla, traverse longitudinali, 4 ancoraggi a terra.

Verniciatura:

Spalla zincata, traverse longitudinali RAL 5010 blu genziana, **termoverniciati**.

Nota:

- **Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierini di spessoramento.**
- **La consegna viene eseguita in componenti singoli, smontati, per ottimizzare il trasporto. Montaggio escluso.**

Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto

Larghezza ripiano: 2700 mm

Altezza delle traverse: 100 mm

altezza del ripiano inferiore: 1000 mm

Numero di traverse longitudinali: 4

Numero di piani d'appoggio: 2

Carico massimo campo: 4800 kg

Descrizione tecnica

Profondità	1100 mm
Altezza	2500 mm
Larghezza	2700 mm
Numero di piani d'appoggio	2
Larghezza ripiano	2700 mm
Campo d'impiego	Scaffale per pallet
Carico massimo campo	4800 kg
Numero di traverse longitudinali	4
altezza del ripiano inferiore	1000 mm
Altezza delle traverse	100 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	2400 kg
Attacco pallet con portata	800 kg
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Attributo del nome del prodotto	Profondità 1100 mm
Tipo di prodotto	Scaffale per pallet

Accessori

Spalla Altezza 2500 mm	992461 2500
12 spine di sicurezza Numero di spine di sicurezza 12	992501 12
Ancoraggio a terra Numero di ancoraggi a terra 2	992545 2
Coppia di traverse longitudinali Larghezza 2700 mm	992482 2700