

**Elemento base scaffale per pallet, Profondità 1100 mm, Altezza: 3600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	992410 3600
GTIN	4052941835704
Classe articolo	95S

**Descrizione****Esecuzione:**

Scaffale per pallet in profili d'acciaio laminati a freddo, altamente resistenti. Elevata rigidità del telaio grazie a una forma speciale: l'unione mediante avvitatura di traversini e diagonali di raccordo, dà come risultante una spalla estremamente stabile. Traverse longitudinali con 5 linguette di fissaggio per lato, per un aggancio forte e sicuro ai montanti. I tasselli per il fissaggio a terra sono inclusi.

**Fornitura:**

**Elemento di base:** 2 spalle, traverse longitudinali, 8 ancoraggi a terra, 2 targhette con la capacità di carico.

**Elemento aggiuntivo:** 1 spalla, traverse longitudinali, 4 ancoraggi a terra.

**Verniciatura:**

Spalla zincata, traverse longitudinali RAL 5010 blu genziana, **termoverniciati**.

**Nota:**

- **Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierini di spessoramento.**
- **La consegna viene eseguita in componenti singoli, smontati, per ottimizzare il trasporto.**

**Montaggio escluso.**

Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto

Larghezza ripiano: 2700 mm

Altezza delle traverse: 100 mm

altezza del ripiano inferiore: 1500 mm

Numero di traverse longitudinali: 4

Numero di piani d'appoggio: 2

Carico massimo campo: 4800 kg

## Descrizione tecnica

Numero di piani d'appoggio	2
Larghezza ripiano	2700 mm
Altezza	3600 mm
Campo d'impiego	Scaffale per pallet
Profondità	1100 mm
Larghezza	2700 mm
Carico massimo campo	4800 kg
Numero di traverse longitudinali	4
altezza del ripiano inferiore	1500 mm
Altezza delle traverse	100 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	2400 kg
Attacco pallet con portata	800 kg
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Attributo del nome del prodotto	Profondità 1100 mm
Tipo di prodotto	Scaffale per pallet

## Accessori

Coppia di traverse longitudinali Larghezza 2700 mm	992482 2700
Ancoraggio a terra Numero di ancoraggi a terra 2	992545 2
12 spine di sicurezza Numero di spine di sicurezza 12	992501 12
Spalla Altezza 3600 mm	992461 3600