

 SCHAFFER**Elemento base scaffale per pallet, Profondità 1100 mm, Altezza: 4700mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	992410 4700
GTIN	4052941835735
Classe articolo	95S

Descrizione**Esecuzione:**

Scaffale per pallet in profili d'acciaio laminati a freddo, altamente resistenti. Elevata rigidità del telaio grazie a una forma speciale: l'unione mediante avvitatura di traversini e diagonali di raccordo, dà come risultante una spalla estremamente stabile. Traverse longitudinali con 5 linguette di fissaggio per lato, per un aggancio forte e sicuro ai montanti. I tasselli per il fissaggio a terra sono inclusi.

Fornitura:

Elemento di base: 2 spalle, traverse longitudinali, 8 ancoraggi a terra, 2 targhette con la capacità di carico.

Elemento aggiuntivo: 1 spalla, traverse longitudinali, 4 ancoraggi a terra.

Verniciatura:

Spalla zincata, traverse longitudinali RAL 5010 blu genziana, **termoverniciati**.

Nota:

- **Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierini di spessoramento.**
- **La consegna viene eseguita in componenti singoli, smontati, per ottimizzare il trasporto.**

Montaggio escluso.

Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto

Larghezza ripiano: 2700 mm

Altezza delle traverse: 100 mm

altezza del ripiano inferiore: 1400 mm

Numero di traverse longitudinali: 6

Numero di piani d'appoggio: 3

Carico massimo campo: 7200 kg

Descrizione tecnica

Larghezza	2700 mm
Altezza	4700 mm
Campo d'impiego	Scaffale per pallet
Numero di piani d'appoggio	3
Profondità	1100 mm
Larghezza ripiano	2700 mm
Carico massimo campo	7200 kg
Altezza delle traverse	100 mm
Numero di traverse longitudinali	6
altezza del ripiano inferiore	1400 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	2400 kg
Attacco pallet con portata	800 kg
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Attributo del nome del prodotto	Profondità 1100 mm
Tipo di prodotto	Scaffale per pallet

Accessori

12 spine di sicurezza Numero di spine di sicurezza 12	992501 12
Spalla Altezza 4700 mm	992461 4700
Coppia di traverse longitudinali Larghezza 2700 mm	992482 2700
Ancoraggio a terra Numero di ancoraggi a terra 2	992545 2