



**Set di portainseriti con bloccaggio a leva, destra, Dim. codolo: 32mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255130 32
GTIN	4062406609436
Classe articolo	29W

**Descrizione tecnica**

Dimensione codolo	32 mm
Ricambi	259981 3
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	40 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12
Lunghezza complessiva L	170 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	40 mm
Insero adatto	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura  
inserto 25/16 mm

250018 25/16

Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura  
inserto 25/15 mm

250610 25/15

Set di ricambi per portautensili Modello 3

259981 3

Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura  
inserto 25/12 mm

251112 25/12