

Set di portainseri con bloccaggio a leva, sinistra, Dim. codolo: 32mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255121 32
GTIN	4062406609429
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	170 mm
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Ricambi	259981 9
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Insero adatto	CN.. 1606..; DN.. 1506..
Dimensione codolo	32 mm
Codice ISO portautensile	PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 9

259981 9