

Set di portainseriti con bloccaggio a leva, sinistra, Dim. codolo: 32mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255131 32
GTIN	4062406609443
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Insero adatto	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Dimensione codolo	32 mm
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Codice ISO portautensile	PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12
Ricambi	259981 3
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura
inserto 25/12 mm

251113 25/12

Portainseriti con bloccaggio a vite Dim. codolo / Misura
inserto 25/15 mm

250611 25/15

Set di ricambi per portautensili Modello 3

259981 3

Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura
inserto 25/16 mm

250019 25/16